




## Odrážka pro reflexní světelné závory

REFLECTOR LASER TS-19



1 M3 8 mm hloubka

## Oblast nasazení

Provedení kulaté, pro laserové reflexní světelné závory, M3

## Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -10...60

## Mechanická data

Hmotnost [g] 3

Rozměry [mm] Ø 19 / L = 5

Povrch reflektoru [mm] Ø 17

Materiály Šroub: nerezová ocel (1.4401 / 316); Podložka: nerezová ocel (1.4401 / 316); Matice: nerezová ocel (1.4401 / 316); čelní panel: PMMA; základna: ABS

## Upozornění

Obsah balení 1 ks