


## Světelný senzor

FT-00-P-A-M6



## Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Pro použití v průmyslovém prostředí

## Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem  
světlovodných vláken

OCF; OKF; OOF; OUF

## OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

330

## OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

## OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]

200

## OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

## Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

## Mechanická data

Hmotnost

[g]

42,5

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M6

# E20051



## Světelný senzor

FT-00-P-A-M6

|                       |      |               |
|-----------------------|------|---------------|
| Délka snímací hlavy   | [mm] | 25            |
| Celková délka         | [mm] | 600; (+20 mm) |
| Min. úhel ohybu       | [mm] | 20            |
| Uspořádání vláken     |      | Ⓜ             |
| Materiál vlákna       |      | sklo          |
| Materiál hlavy vlákna |      | Hliník        |
| Materiál opláštění    |      | PVC           |

### Příslušenství

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Dodané položky | Šestihranné matice: 2 x M6, Nerezová ocel |
|                | ozubené podložky: 2                       |
|                | Matice s vroubkováním: 1 x M11            |

### Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|