




Světelný senzor

FT-00-P-A-E3



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Pro použití v průmyslovém prostředí

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF; OOF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]

200

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Hmotnost

[g]

46

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

3

Délka snímací hlavy

[mm]

25

Celková délka

[mm]

600

E20052



Světelný senzor

FT-00-P-A-E3

Min. úhel ohybu	[mm]	20
Uspořádání vláken		
Materiály		Adaptér: PPE
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		PVC
Příslušenství		
Dodané položky		E20105
Upozornění		
Obsah balení		1 ks