


Světelný senzor

FT-00-P-A-R4



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Pro použití v průmyslovém prostředí

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

340

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]

200

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Hmotnost

[g]

47

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

4

E20054



Světelný senzor

FT-00-P-A-R4

Délka snímací hlavy	[mm]	10
Celková délka	[mm]	600
Min. úhel ohybu	[mm]	20
Uspořádání vláken		Ⓜ
Materiály		Adaptér: PPE
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		PVC
Příslušenství		
Dodané položky		E20103
Upozornění		
Obsah balení		1 ks