


Světelný senzor

FT-00-A-A-M6



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Vysoká teplotní odolnost; Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken

OKF; OUF; OOF; OCF

OCF

Dosah světlovodných vláken [mm]

330

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]

200

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Hmotnost

[g]

48,5

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M6

E20055



Světelný senzor

FT-00-A-A-M6

Celková délka	[mm]	600
Min. úhel ohybu	[mm]	20; (při pevném uložení)
Uspořádání vláken		①
Materiály		Adaptér: ABS
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		Hliník
Příslušenství		
Dodané položky		Šestihranné matice: 2 x M6, Nerezová ocel
		ozubené podložky: 2
		Matice s vroubkováním: 1 x M11
Upozornění		
Obsah balení		1 ks