


Světelný senzor

FT-00-A-V-E1



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Vysoká teplotní odolnost; Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

8

OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]

24

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

8

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Hmotnost

[g]

46

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

1

E20057



Světelný senzor

FT-00-A-V-E1

Délka snímací hlavy	[mm]	5
Celková délka	[mm]	600
Min. úhel ohybu	[mm]	20; (při pevném uložení)
Uspořádání vláken		①
Materiály		Adaptér: ABS
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění		Hliník
Příslušenství		
Dodané položky		E20103
Upozornění		
Obsah balení		1 ks