




Jednocestná světelná závora

FE-00-P-A-R3



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Aplikace

Malý poloměr ohybu

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF; OOF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]

400

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Hmotnost

[g]

56

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

3

Délka snímací hlavy

[mm]

10

Celková délka

[mm]

600

**Jednocestná světelná závora**

FE-00-P-A-R3

Min. úhel ohybu	[mm]	10
Uspořádání vláken		●
Materiály		Adaptér: PPE
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		PVC
Příslušenství		
Dodané položky		E20104
Upozornění		
Obsah balení		1 ks