


Světelný senzor

FT-00-A-A-R4/1,5



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Vysoká teplotní odolnost; Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken

OKF; OUF; OOF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

36

OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]

180

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

36

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Hmotnost

[g]

72

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

4

Délka snímací hlavy

[mm]

10

Celková délka

[mm]

1500

**Světelný senzor**

FT-00-A-A-R4/1,5

Min. úhel ohybu	[mm]	20; (při pevném uložení)
Uspořádání vláken		
Materiály		Adaptér: ABS
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		Hliník
Příslušenství		
Dodané položky		Upevňovací spona:, E10221
Upozornění		
Obsah balení		1 ks