


Světelný senzor

FT-00-M-E3



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Pro použití v průmyslovém prostředí

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

360

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Hmotnost

[g]

12,5

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

3

Celková délka

[mm]

26

Uspořádání vláken



E20078



Světelný senzor

FT-00-M-E3

Materiál vlákna	sklo
Materiál hlavy vlákna	Mosaz
Upozornění	
Obsah balení	1 ks