


Světelný senzor

FT-00-A-A-M6/1,5M



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Vysoká teplotní odolnost; Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

270

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

36

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

36

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Hmotnost

[g]

72,5

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M6

Délka snímací hlavy

[mm]

35

Celková délka

[mm]

1500

**Světelný senzor**

FT-00-A-A-M6/1,5M

Min. úhel ohybu	[mm]	20; (při pevném uložení)
Uspořádání vláken		
Materiály		Adaptér: ABS
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		Hliník
Příslušenství		
Dodané položky		Šestihranné matice: 2 x M6, Nerezová ocel
		ozubené podložky: 2
		Matice s vroubkováním: 1 x M11
Upozornění		
Obsah balení		1 ks