


Světelný senzor

FT-00-P-A-M6/1,5M



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Pro použití v průmyslovém prostředí

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF; OOF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

36

OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]

180

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

36

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Hmotnost

[g]

60,5

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M6

Délka snímací hlavy

[mm]

25

Celková délka

[mm]

1500

**Světelný senzor**

FT-00-P-A-M6/1,5M

Min. úhel ohybu	[mm]	20
Uspořádání vláken		
Materiály		Adaptér: PPE
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		PVC
Příslušenství		
Dodané položky		Šestihranné matice: 2 x M6, Nerezová ocel
		ozubené podložky: 2
		Matice s vroubkováním: 1 x M11
Upozornění		
Obsah balení		1 ks