




Světelný senzor

FT-00-P-A-E3/2M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20350

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

32

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

32

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

3

Délka snímací hlavy

[mm]

25

Celková délka

[mm]

2000

E20144



Světelný senzor

FT-00-P-A-E3/2M

Min. úhel ohybu	[mm]	20
Materiály		Adaptér: PPE
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		PVC
Upozornění		
Obsah balení		1 ks