




Jednocestná světelná závora

FE-00-P-A-E2,5/2m

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20359

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

96

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

96

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

2,5

Délka snímací hlavy

[mm]

10

Celková délka

[mm]

2000

E20146



Jednocestná světelná závora

FE-00-P-A-E2,5/2m

Min. úhel ohybu	[mm]	10
Materiály	Adaptér: PPE	
Materiál vlákna	sklo	
Materiál hlavy vlákna	Hliník	
Materiál opláštění	PVC	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	