




Položka již není dostupná - archivní záznam

**Oblast nasazení**

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Vysoká teplotní odolnost; Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken

OIF

OIF

Dosah světlovodných vláken [mm]

70

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Hmotnost

[g]

93,8

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

8

Celková délka

[mm]

600

Min. úhel ohybu

[mm]

30; (při pevném uložení)

Uspořádání vláken



Materiály

Adaptér: PA

E20153



Světelný senzor

FT-30-A-A-R8

Materiál vlákna	sklo
Materiál hlavy vlákna	Hliník
Materiál opláštění	Hliník
Příslušenství	
Dodané položky	E20353
Upozornění	
Obsah balení	1 ks