


Jednocestná světelná závora

FE-30-P-A-E3

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OIF

OIF

Dosah světlovodných vláken [mm]

100

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

3

Celková délka

[mm]

600

Min. úhel ohybu

[mm]

30

Uspořádání vláken



Materiály

Adaptér: PA

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

Hliník

Materiál opláštění

PVC

E20166



Jednocestná světelná závora

FE-30-P-A-E3

Příslušenství

Dodané položky

E20105

Upozornění

Obsah balení

1 ks