

## Jednocestná světelná závora

FE-00-P-A-M4/1,2m

Položka již není dostupná - archivní záznam



## Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

## Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem  
světlovodných vláken

OKF; OUF

## OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

115

## OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

115

## Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

## Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M4

Délka snímací hlavy [mm]

15

Celková délka [mm]

1200

Min. úhel ohybu [mm]

10

Materiály

Adaptér: PPE

Materiál vlákna

sklo

# E20168



## Jednocestná světelná závora

FE-00-P-A-M4/1,2m

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Materiál hlavy vlákna | Hliník |
| Materiál opláštění    | PVC    |
| <b>Upozornění</b>     |        |
| Obsah balení          | 1 ks   |