

Světelný senzor

FT-00-V-V-M6

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M6

Délka snímací hlavy [mm]

35

Celková délka [mm]

600

Min. úhel ohybu [mm]

20

Uspořádání vláken



Materiály

Adaptér: ABS

E20171



Světelný senzor

FT-00-V-V-M6

Materiál vlákna	sklo
Materiál hlavy vlákna	nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění	nerezová ocel (1.4305 / 303)
Upozornění	
Obsah balení	1 ks