


Jednocestná světelná závora

FE-00-A-A-M4/1M

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Hmotnost

[g]

74

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M4

Délka snímací hlavy

[mm]

15

Celková délka

[mm]

1000

Min. úhel ohybu

[mm]

20; (při pevném uložení)

Uspořádání vláken



**Jednocestná světelná závora**

FE-00-A-A-M4/1M

Materiály	Adaptér: ABS
Materiál vlákna	sklo
Materiál hlavy vlákna	Hliník
Materiál opláštění	Hliník
Příslušenství	
Dodané položky	Šestihranné matice: 4 x M4
	ozubené podložky: 4
	Matice s vroubkováním: 1 x M11
Upozornění	
Obsah balení	1 ks