


Prodej ukončen

**Oblast nasazení**

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblastDosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF; OOF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]

200

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...80

Mechanická data

Hmotnost

[g]

20,7

Varianta se snímací hlavou

přímý; Pro přímou montáž s adaptérem

Celková délka

[mm]

26

Uspořádání vláken



Materiál vlákna

sklo

E20215



Světelný senzor

FT-00-M6

Materiál hlavy vlákna	nerezová ocel (1.4305 / 303)
Příslušenství	
Dodané položky	Šestihranné matice: 4 x M6, Nerezová ocel
	ozubené podložky: 2
	Matice s vroubkováním: 1 x M11
Upozornění	
Obsah balení	1 ks