


Světelný senzor

FT-00-P-V-R1



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Pro použití v průmyslovém prostředí

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

6

OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]

24

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

6

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Hmotnost

[g]

37

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

1

E20230



Světelný senzor

FT-00-P-V-R1

Celková délka	[mm]	600
Min. úhel ohybu	[mm]	20
Uspořádání vláken		①
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		nerezová ocel (1.4301 / 304)
Materiál opláštění		PVC
Příslušenství		
Dodané položky		Upevňovací spona:, E20107
Upozornění		
Obsah balení		1 ks