




Světelný senzor

FT-30-A-A-R8/3M

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OIF

OIF

Dosah světlovodných vláken [mm]

45

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Hmotnost

[g]

240

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

8

Celková délka

[mm]

3000

Min. úhel ohybu

[mm]

30; (při pevném uložení)

Uspořádání vláken



Materiály

Adaptér: PA

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

Hliník

E20248



Světelný senzor

FT-30-A-A-R8/3M

Materiál opláštění	Hliník
Příslušenství	
Dodané položky	E20353
Upozornění	
Obsah balení	1 ks