



Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20062

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

No scale drawing available

#### Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

#### Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem  
světlovodných vláken

OKF; OUF

#### OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

#### OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

#### Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

#### Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Celková délka

[mm]

600

Min. úhel ohybu

[mm]

20

Materiály

Adaptér: PPE

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

Hliník

Materiál opláštění

PVC

#### Upozornění

Obsah balení

1 ks