


Jednocestná světelná závora

FE-00-P-A-M4/2,5M

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

85

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

85

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M4

Délka snímací hlavy

[mm]

15

Celková délka

[mm]

2500

Min. úhel ohybu

[mm]

10

Materiály

Adaptér: PPE

Materiál vlákna

sklo

E20284



Jednocestná světelná závora

FE-00-P-A-M4/2,5M

Materiál hlavy vlákna	Hliník
Materiál opláštění	PVC
Upozornění	
Obsah balení	1 ks