



Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20062

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

No scale drawing available

Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Celková délka [mm]

600

Min. úhel ohybu [mm]

10

Materiály

Adaptér: PPE

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

Hliník

Materiál opláštění

PVC

Upozornění

Obsah balení

1 ks