


Položka již není dostupná - archívní záznam



Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken	OIF
---	-----

OIF

Dosah světlovodných vláken [mm]	70
---------------------------------	----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...80
----------------	------	----------

Mechanická data

Varianata se snímací hlavou	přímý
Průměr snímací hlavy [mm]	3
Celková délka [mm]	2500
Min. úhel ohybu [mm]	30
Materiály	Adaptér: PA
Materiál vlákna	sklo
Materiál hlavy vlákna	Hliník
Materiál opláštění	PVC

E20295



Jednocestná světelná závora

FE-30-P-A-E3/2,5M

Upozornění

Obsah balení

1 ks