


Světelný senzor

FT-30-P-A-E6/2m

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OIF

OIF

Dosah světlovodných vláken [mm]

32

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

6

Celková délka

[mm]

2000

Min. úhel ohybu

[mm]

30

Materiály

Adaptér: PA

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

Hliník

Materiál opláštění

PVC

E20316



Světelný senzor

FT-30-P-A-E6/2m

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------