


Jednocestná světelná závora

FE-30-A-A-E3/1m

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20347

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OIF

OIF

Dosah světlovodných vláken [mm]

100

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

3

Celková délka

[mm]

1000

Min. úhel ohybu

[mm]

30

Materiály

Adaptér: PA

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

Hliník

E20345



Jednocestná světelná závora

FE-30-A-A-E3/1m

Materiál opláštění

Hliník

Upozornění

Obsah balení

1 ks