


## Jednocestná světelná závora

FE-00-P-A-E2,5/1,5M

Položka již není dostupná - archivní záznam



## Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

## Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem  
světlovodných vláken

OKF; OUF

## OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

108

## OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

108

## Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

## Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

2,5

Délka snímací hlavy

[mm]

10

Celková délka

[mm]

1500

Min. úhel ohybu

[mm]

10

Materiály

Adaptér: PPE

Materiál vlákna

sklo

# E20358



## Jednocestná světelná závora

FE-00-P-A-E2,5/1,5M

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Materiál hlavy vlákna | Hliník |
| Materiál opláštění    | PVC    |
| <b>Upozornění</b>     |        |
| Obsah balení          | 1 ks   |