


Prodej ukončen

**Oblast nasazení**

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Pro použití v průmyslovém prostředí

Měřicí oblastDosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OGF

OGF

Dosah světlovodných vláken [mm]

12

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Hmotnost

[g]

59,4

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

5

Délka snímací hlavy

[mm]

10

Celková délka

[mm]

600

Min. úhel ohybu

[mm]

20

Uspořádání vláken



Materiály

Adaptér: PPE

E20384



Světelný senzor

FT-18-P-A-R5

Materiál vlákna	sklo
Materiál hlavy vlákna	Hliník
Materiál opláštění	PVC
Příslušenství	
Dodané položky	Upevňovací spona:, E10221
Upozornění	
Obsah balení	1 ks