


Položka již není dostupná - archivní záznam

**Oblast nasazení**

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblastDosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OGF

OGF

Dosah světlovodných vláken [mm]

12

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Hmotnost

[g]

0,061

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

5

Délka snímací hlavy

[mm]

10

Celková délka

[mm]

600

Min. úhel ohybu

[mm]

20; (při pevném uložení)

Uspořádání vláken



Materiály

Adaptér: PPE

Materiál vlákna

sklo

E20386



Světelný senzor

FT-18-A-A-R5

Materiál hlavy vlákna	Hliník
Materiál opláštění	PVC
Příslušenství	
Dodané položky	Upevňovací spona:, E10221
Upozornění	
Obsah balení	1 ks