


Jednocestná světelná závora

FE-00-S-V-M4/0,4M

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M4

Délka snímací hlavy [mm]

15

Celková délka [mm]

400

Min. úhel ohybu [mm]

20

Materiály

Adaptér: ABS

Materiál vlákna

sklo

E20394



Jednocestná světelná závora

FE-00-S-V-M4/0,4M

Materiál hlavy vlákna	nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění	Silikon
Upozornění	
Obsah balení	1 ks