


Světelný senzor

FT-00-M-W-M6/3M

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovedných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovedných vláken [mm]

26

OUF

Dosah světlovedných vláken [mm]

26

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...150

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M6

Celková délka [mm]

3000

Min. úhel ohybu [mm]

20

Uspořádání vláken



Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Materiál opláštění

Kovový silikon

Upozornění

Obsah balení

1 ks