


Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040ZDS0005L04STGN040ZDS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení
Provedení	kabel Ethernet, D-kódování

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 50 AC / < 60 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...90
Krytí	IP 67

Mechanická data

Hmotnost [g]	369,2
Rozměry [mm]	15 x 15 x 47,3
Materiály	TPU
Tvarovaný materiál	TPU
Materiál převlečné matice	litý zinek, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040ZDS0005L04STGN040ZDS

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Stíněný propojovací kabel: stínění vloženo na zásuvce



Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PVC, zelená, Stíněný; 4 x 0,34 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Stíněný propojovací kabel: stínění vloženo na zásuvce

