


Montážní sada pro optické senzory

O8 CLAMP BRACKET 10 MM



Oblast nasazení

Provedení

pro typ O8

Mechanická data

Hmotnost

[g]

48,5

Způsob montáže

Tyčový profil; (Ø 10 mm)

Materiály

nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)

Příslušenství

Dodané položky

šrouby s válcovou hlavou: 1 x M3 x 14, Nerezová ocel

šrouby s válcovou hlavou: 1 x M4 x 12, galvanizovaná ocel

upevňovací matice: 1 x M3 x 14, Nerezová ocel

upevňovací matice: 1 x M4 x 12, galvanizovaná ocel

Svorka: 1

Upozornění

Obsah balení

1 ks