


Adaptérové kabely pro kamery s video výstupem

ADAPTER CABLE M12-M16



- 1 Stínění L= 120
2 Napěťové napájení L= 250

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Provedení	kamera s video výstupem O2M20x
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 60 DC
Třída krytí	II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-45...85
Krytí	IP 67

Mechanická data

Hmotnost [g]	72,4
Montážní závit	M16
Materiály	pouzdro: PVC; Těsnění: EPDM
Materiál převlečné matice	PVC

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 0,6 m, PVC, černá, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: PVC; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm



Adaptérové kabely pro kamery s video výstupem

ADAPTER CABLE M12-M16

Připojení



Barvy vodičů :
BK = černá
GY = šedá
RD = červená

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M16, přímý; kódování: A; Uzamčení: PVC; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm

