


E2M203



Adaptérové kabely pro kamery s video výstupem

CONNECTION CABLE M16 5M



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Provedení	kamera s video výstupem O2M20x
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 60 DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-45...85
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	307,5
Materiály		pouzdro: PVC; Těsnění: EPDM
Materiál převlečné matice		PVC

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M16, přímý; kódování: A; Uzamčení: PVC; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm




Adaptérové kabely pro kamery s video výstupem

CONNECTION CABLE M16 5M

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PVC, černá, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M16, přímý; kódování: A; Uzamčení: PVC; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm

