


E2M231



Monitor s jedním analogovým video vstupem

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT



Oblast nasazení

Aplikace Monitor pro 1 kamerový systém O2M2xx / O3M2xx

Elektrická data

Provozní napětí [V] 12...32 DC; ($\pm 10\%$)

Ochrana proti přepětí ano

Síťový zdroj pro kameru [mA] 2000; ($\pm 10\%$)

Vstupy

Video vstup 1 Vtt, 75 Ω , PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -40...85

Skladovací teplota [°C] -40...125

Vlhkost při skladování [%] < 75; (relativní vlhkost)

Životnost [MON] 24

Krytí IP 67

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům 15,3 G(rms) Frekvenční rozsah 24...2000 Hz
PSD 0,04...0,10 g²/Hz

Mechanická data

Hmotnost [g] 1202,5

**Monitor s jedním analogovým video vstupem**

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

Materiály	pouzdro: ABS černá; upevnění: Hliník černá
-----------	--

Zobrazení / ovládací prvky

Typ displeje	Barevný displej
Velikost displeje	7"

Upozornění

Upozornění	Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten
	Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen
	Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení - zásuvka

Kabel: 2 m

konektorové provedení: 1 x M16; kódování: A






Monitor s jedním analogovým video vstupem

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

Připojení



RD:	L+
WH:	L-
BU:	aktivovat kameru 1
BN:	aktivovat kameru 2
WH/YE:	aktivovat kameru 3
GY:	aktivovat kameru 4 tachometr
YE:	ruční brzda

1	vodič koaxiálního kabelu video signál
2	stínění koaxiálního kabelu video GND
3	U+
4	0 V