


E2M235



Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT



Elektrická data

Provozní napětí [V]	12 DC; ($\pm 1,5V$)
Ochrana proti přepětí	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...85
Skladovací teplota [°C]	-40...125
Vlhkost při skladování [%]	< 75; (relativní vlhkost)
Životnost [MON]	24
Krytí	IP 67

Mechanická data

Hmotnost [g]	149
Materiály	pouzdro: ABS černá

Příslušenství

Dodané položky	ochranné kryty
----------------	----------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------




Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: M16; kódování: A



MON

1	vodič koaxiálního kabelu video signál
2	stínění koaxiálního kabelu video GND
3	neobsazeno
4	neobsazeno

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: M16; kódování: A



C1...3

1	vodič koaxiálního kabelu video signál
2	stínění koaxiálního kabelu video GND
3	U+
4	0 V