


Připojovací kabel pro multifunkční box E2M250

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů; vhodnost pro vlečné řetězy

Provedení

Pro připojení MultiViewBox E2M250

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 60 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-45...85

Krytí

IP 67

Mechanická data

Hmotnost

[g]

322,8

Materiály

pouzdro: litý zinek; Těsnění: PBT

Materiál převlečné matice

litý zinek

Vhodnost pro vlečné řetězy

ano

Vhodnost pro vlečné řetězy

Rádus ohybu u pevného uložení

≥ 100 mm

Upozornění

Obsah balení


1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 3,85 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 6 mm; 7 x 0,34 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M16, přímý; kódování: A; Uzamčení: litý zinek



1	12 / 24 V DC červená
2	GND bílá
3	IN 1 modrá
4	IN 2 hnědá
5	IN 3 bílý/žlutý
6	IN 4 šedá
7	neobsazeno
8	neobsazeno