


E2M252



Svorkovatelny konektor

WIRABLE SOCKET M16 8P



Oblast nasazení

Provedení

Pro připojení MultiViewBox E2M250

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 60 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-45...85

Krytí

IP 67

Mechanická data

Hmotnost

[g]

36,9

Materiály

pouzdro: litý zinek; Těsnění: PBT

Materiál převlečné matice

litý zinek

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

přípojové svorky:

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M16, přímý; Uzamčení: litý zinek