


Propojovací kabel USB

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

Elektrická data

Třída krytí

III

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

0...60

Krytí

IP 54

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická
kompatibilita (EMC)

EN 61000-6-1

Mechanická data

Materiály

PUR

Tvarovaný materiál

PUR

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů; 4 x 0,25 mm²


Elektrické připojení - Stecker



Propojovací kabel USB

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB


Připojení



Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x USB, přímý; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení

