




Návarný adaptér pro procesní senzory

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC



- 1 svorkový šroub
- 2 Svorkový kroužek
- 3 Navařený nátrubek

EC 1935/2004

Oblast nasazení		
Provedení		pro teplotní senzory Ø 6 mm
Montáž		Svorkové šroubení
Odolnost proti tlaku	[bar]	10
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-10...150
Schválení / zkoušky		
Směrnice pro tlaková zařízení		Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny		Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	56,1
Materiály		nerezová ocel (1.4404 / 316L); Svorkový kroužek: PEEK
Utahovací moment	[Nm]	< 10
Připojení senzoru		Ø 6 mm
Procesní připojení		Navařený adaptér Ø 25 mm
Upozornění		
Obsah balení		1 ks