


Tlačítko Teach pro tlakové senzory

TEACH BUTTON



Oblast nasazení		
Provedení		pro senzory PM1xxx
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	20...30 DC
Výstupy		
Maximální zátěž	[Ω]	(U _b - 14 V) / 21.5 mA
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí		IP 65
Schválení / zkoušky		
MTTF	[let]	2927
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	227
Materiály		nerezová ocel (1.4404 / 316L); PA; FFKM; PBT
Upozornění		
Upozornění		Při připojení teach-tlačítka, není možná komunikace přes IO-Link.
Obsah balení		1 ks


Tlačítko Teach pro tlakové senzory

TEACH BUTTON

Elektrické připojení

Kabel: 0,9 m, PUR; Maximální délka kabelu: 30 m; mezi senzorem a učicím tlačítkem

Připojení



1 2-vodičový provoz
 2 3-vodičový provoz
 OUT2 4...20 mA
 Barevnost podle DIN EN 60947-5-2