


Volně svorkovatelný konektor na ventil

VALVE PLUG TYPE A



1 Těsnění



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Třída krytí

III

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

10

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...125

Krytí

IP 67

Mechanická data

Hmotnost

[g]

32,3

Rozměry

[mm]

41 x 27 x 30

Materiály

PA; FKM

Tvarovaný materiál

PA

Upozornění

Obsah balení

1 ks




Volně svorkovatelný konektor na ventil


VALVE PLUG TYPE A

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...1,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 6...8 mm



Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x ventilový konektor typu A DIN, úhlový; Materiál držáku: PA