


Šroubovací adaptér pro procesní senzory

ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8



1 těsnící kroužek s dvojitým okrajem

Oblast nasazení

Aplikace	aplikace hydraulických olejů; Umožňuje orientaci senzoru
Montáž	pro montáž k trubkám; (Trubková adaptér M14 x 1,5 požadovaná)
Odolnost proti tlaku [bar]	315

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	60
Materiály	ocel (1.0718 / 12L13); nerezová ocel (1.4305 / 303); ocel (1.0216); FKM; Zn-Ni vrstva
Připojení senzoru	G 1/4 vnější závit
Procesní připojení	závitové připojení M14 x 1,5 Vnitřní závit kuželové těsnění:L8
Těsnění	těsnící kroužek s dvojitým okrajem

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------