




Návarný adaptér pro procesní senzory

ADAPT G1/2-WELDING SLEEVE



1 Těsnící hrana

Oblast nasazení

Provedení	pro trubkové rozvody
Odolnost proti tlaku [bar]	160
Poznámka k tlakové odolnosti	pro propojení senzor - adaptér
	odborné svařování podle návodu k obsluze

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	144,6
Materiály	nerezová ocel (1.4435 / 316L)
Připojení senzoru	G 1/2
Procesní připojení	Navařený adaptér Ø 32 mm

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------