


Samořezné šroubení

PROGRESSIVE RG FITTING D6/G1/2



Oblast nasazení

Montáž	Samořezné šroubení
Odolnost proti tlaku [bar]	50

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	94,2
Materiály	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Připojení senzoru	Ø 6 mm
Procesní připojení	závitové připojení G 1/2

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------