


Tlačítko Teach pro tlakové senzory

TEACHT BOTTON F EPS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Okolní podmínky

Krytí	IP 40
-------	-------

Mechanická data

Materiály	nerezová ocel (1.4305 / 303); PA; PMMA
-----------	--

Upozornění

Upozornění	n.c. = nezapojeno
Obsah balení	1 ks




Tlačítko Teach pro tlakové senzory

TEACHT BOTTON F EPS

Elektrické připojení

Kabel: 0,9 m, PUR

Připojení



BN =
BU =

Barvy vodičů :
hnědá
modrá