


Návarný adaptér pro procesní senzory

WELDING ADAPT IFM O-RG

EC 1935/2004 

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	50
----------------------	-------	----

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášitelnost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost	[g]	221
Materiály	Nerezová ocel; O kroužek: FPM FDA-konformní	
Připojení senzoru	Aseptoflex	
Procesní připojení	Navařený adaptér	
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	0,4 / 4	

Příslušenství

Dodané položky	O kroužek: 24 x 2, FDA-konformní
----------------	----------------------------------

Upozornění

Upozornění	Prodej ukončen
Obsah balení	1 ks