


Sít'ový zdroj se zástrčkou

POWER SUPPLY 24V IP40/IP67

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E80120

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Sít'ový zdroj
2 M12 konekt. připojení



Elektrická data

Jmenovitá tolerance napětí	[Hz]	50...60
Rozsah vstupního napětí AC	[V]	100...240
Výstupní napětí DC	[V]	24
Vstupní proud (jmenovité napětí 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,2

Výstupy

Celkový výstupní proud	[A]	0,33
------------------------	-----	------

Okolní podmínky

Krytí	IP 40; (M12 konekt. připojení: IP 67)
-------	---------------------------------------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	135
Materiály		PPE

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 2 m; 2 x 0,5 mm²

konektorové provedení: 1 x M12